


Pick&Place DHSP-HSP16

Artikelnummer: 543048

FESTO

Coulissegeleide mechanica, een elektrische of pneumatische aandrijving voor twee bewegingsrichtingen, compact en uiterst dynamisch. Gedefinieerde interfaces voor het draai- en grijperprogramma van Festo. Als montagekit of compleet gemonteerd en geïnstalleerd bestellen.

U bekommt een vrijblijvende offerte. Klik op het symbool Faxaanvraag.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Groep	Pick&Place 1.0
Nuttige belasting	0 ... 1,6 kg
Aandrijfsysteem Z-as	pneumatisch
Slag Z-as	20 ... 70 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Z-as	± 0,01 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Z-as	± 0,01 mm
Aandrijving Y-as	HSP-16
Aandrijfsysteem Y-as	pneumatisch
Slag Y-as	52 ... 170 mm
Herhaalnauwkeurigheid in eindpositie Y-as	± 0,01 mm
Herhaalnauwkeurigheid in tussenpositie Y-as	± 0,01 mm