


# stekker voor netvoeding NECU-G78G5-C2

Artikelnummer: 543107

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61984
Toelating	c CSA us (OL)
Productgewicht	50 g
Elektrische aansluiting 1	Recht stopcontact, 7/8", 5-pins
Stekker codering	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid	8 A
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 12 mm
Aansluitingdoorsnede	≤ 1,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	Zink-gegoten vernikkeld
Materiaal dichtingen	FPM NBR
Materiaal stekkercontact	Koper-legering verguld