


stekker NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Artikelnummer: 543109

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Productgewicht	44,3 g
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, M12x1, 4-pins, D-gecodeerd, afschermbaar
Stekker codering	D
Elektrische aansluiting 2	schroefklem, kan afgeschermd worden
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stootspanningsweerstand	2,5 kV
Transmissie-eigenschappen	DIN EN 50173 / CAT 5
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,14 ... 0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	Zink gegoten, vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Messing, verguld