

# axiaalkit EAMM-A-D32-32B

Artikelnummer: 543149

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	1,6 Nm
Productgewicht	150 g
Interface code, actuator	D32A D32C
Interface code, motor in	32B
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform