


# Parallelkit EAMM-U-D32-32B

Artikelnummer: 543152

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,05 Nm
Overdraagbaar draaimoment	1 Nm
Productgewicht	300 g
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen