


# Parallelkit EAMM-U-D40-42C

Artikelnummer: 543160

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde                           |
|----------------------------|----------------------------------|
| Grootte                    | 40                               |
| Inbouwpositie              | willekeurig                      |
| Max. toerental             | 5.000 1/min                      |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C                    |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %                         |
| Beschermingsgraad          | IP40                             |
| Omgevingstemperatuur       | 0 ... 50 °C                      |
| Massatraagheidsmoment      | 10,016 kgmm <sup>2</sup>         |
| Nullastaandrijfmoment      | 0,1 Nm                           |
| Overdraagbaar draaimoment  | 3 Nm                             |
| Productgewicht             | 690 g                            |
| Materiaal - opmerking      | LABS-houdende stoffen inbegrepen |