


axiaalkit EAMM-A-D60-70A

Artikelnummer: 543161

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	750 g
Interface code, actuator	D60A D60B D60C
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform