


Parallelkit EAMM-U-D60-70A

Artikelnummer: 543165

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	63
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	70,5 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,3 Nm
Overdraagbaar draaimoment	5,5 Nm
Productgewicht	1.170 g
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen