


# elektronische module VMPA2-FB-EMG-D2-4

Artikelnummer: 543334

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Diagnose	Condition Monitoring Draadbreuk per ventielspoel Kortsluiting ventielen Onderspanning ventielen
Max. aantal ventielplaatsen	2
Max. aantal ventielspoelen	4
Eigen stroomverbruik bij lastspanning	23 mA
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	8 mA
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	99 mA tot 24 ms
Nominale stroom bij stroomreductie	18 mA na 24 ms
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	20 g
Materiaal behuizing	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform