


# multipoolknoop VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Artikelnummer: 543414

FESTO

voor ventieleiland VTSA en VTSA-F.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Max. aantal ventielplaatsen	16 bij bistabiele ventielen 32 bij monostabiele ventielen
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	459 g
Elektrische sturing	Multipool
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker
Materiaal deksel	PA
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium