


# koppeling EAMC-42-50-11-12

Artikelnummer: 543424

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	11 mm
Opnamediameter 2	12 mm
Grootte	42
Nominale lengte	50 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	138 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform