

Bedieningspaneel FED-5010

Artikelnummer: 543448

FESTO

Afrees- en bedienapparaat met LCD-display voor aansluiting op PLC-systemen.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	101 mm
Hoogte	307 mm
Lengte	392 mm
Max. frontpaneelsterkte	5 mm
Gebruikersgeheugen	32 Mbyte
Real Time Clock	ja
Afwijking real time clock	130 s / maand
Aantal kleuren	64 k
Display	TFT kleur
Indicatie-eigenschap	Touchscreen
Indicatiegrootte	15"
Back-upbatterij	3 V / 270 mA lithium
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	XGA, 1024x768 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	1,5 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 45 °C
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Productgewicht	3.800 g
AUX-interface	Sub-D 9-polig Doos
Printerinterface	RS232 Sub-D 15-polig Doos
PLC-interface	RS232 Sub-D 15-polig Stekker
USB-interface	ja
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernetinterface optisch 10 MBd
Soort bevestiging	Paneelinbouw
Materiaal - tip	RoHS conform