


Bedieningseenheid FED-1000

Artikelnummer: 543515
Einde productie

FESTO

Afrees- en bedienapparaat met LCD-display voor aansluiting op PLC-systemen, met 1 functietoets.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwdiepte	91 mm
Hoogte	232 mm
Lengte	287 mm
Max. frontpaneelsterkte	5 mm
Gebruikersgeheugen	32 Mbyte
Aantal gebruikers LED	1
Aantal functietoetsen	1
Real Time Clock	ja
Lijst van resultaten	1.024
Receptgeheugen	32 kByte
Alarmen	1.024
Afwijking real time clock	130 s / maand
Aantal kleuren	64 k
Aantal systeem LED's	4
Display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	10,4"
Back-upbatterij	3 V / 270 mA lithium
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Display resolutie	VGA, 640x480 Pixel
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij nominale bedrijfsspanning	1,2 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 85 % niet condenserend
Beschermingsgraad	IP65 aan de voorkant, IP20 aan de achterkant
Omgevingstemperatuur	0 ... 45 °C
Toelating	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Productgewicht	2.300 g
AUX-interface	Sub-D 9-polig Contactdoos
Printerinterface	RS232 Sub-D 15-polig Contactdoos
PC-interface	RS232 Sub-D 15-polig

Kenmerk	Waarde
	Contactdoos
Programmeerinterface	9,6 - 38,4 kBd
PLC-interface	RS232 Sub-D 15-polig Stekker
Ethernet-interface	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernetinterface optisch 10 MBd
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Programmeersoftware	FED Designer 6.06 of hoger
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	NEC 500 Class I, Div. 2