



regelplaat VABF-S3-1-R3C2-C-6

Artikelnummer: 543529

FESTO

voor ventieleiland VDMA-01/02, normaal gatenpatroon 15407-1, tot 6 bar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Breedte | 26 mm |
| Gebaseerd op norm | ISO 15407-1 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Pneumatische verticale hoogteverbinding | Drukregelaar voor 4 |
| Regelfunctie | Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting |
| Selectie manometer | mogelijk |
| Drukregelbereik Mpa | 0,2 ... 0,6 MPa |
| Drukregelbereik | 2 ... 6 bar |
| Drukregelbereik psi | 29 ... 87 psi |
| Ingangsdruk 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Beschermingsgraad | IP65 NEMA 4 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 305 g |
| Type bevestiging hoogteverbinding | op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat |
| Aansluiting manometer | met bevestigingsklem |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal bedieningscomponent | PA |
| Materiaal regelbehuizing | gespuitgiet aluminium |