



# regelplaat VABF-S3-1-R2C2-C-6

Artikelnummer: 543533

FESTO

voor ventieleiland VDMA-01/02, normaal gatenpatroon 15407-1, tot 6 bar.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Breedte                                 | 26 mm  |
| Gebaseerd op norm                       | ISO 15407-1  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Pneumatische verticale hoogteverbinding | Drukregelaar voor 2                                    |
| Regelfunctie                            | Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting       |
| Selectie manometer                      | mogelijk   |
| Drukregelbereik Mpa                     | 0,2 ... 0,6 MPa  |
| Drukregelbereik                         | 2 ... 6 bar  |
| Drukregelbereik psi                     | 29 ... 87 psi  |
| Ingangsdruk 1                           | 0,5 ... 10 bar   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 0 - geen corrosieweerstand                             |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Beschermingsgraad                       | IP65<br>NEMA 4   |
| Omgevingstemperatuur                    | -5 ... 50 °C   |
| Productgewicht                          | 305 g  |
| Type bevestiging hoogteverbinding       | op verbindingssplaat<br>op individuele aansluitplaat   |
| Aansluiting manometer                   | met bevestigingsklem                                   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal bedieningscomponent           | PA   |
| Materiaal regelbehuizing                | gespuitgiet aluminium                                  |