


regelplaat VABF-S3-1-R4C2-C-10

Artikelnummer: 543539

FESTO

voor ventieleiland VDMA-01/02, normaal gatenpatroon 15407-1, tot 10 bar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-1
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Drukregelaar voor 2 en 4
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
Selectie manometer	mogelijk
Drukregelbereik Mpa	0,2 ... 0,85 MPa
Drukregelbereik	2 ... 8,5 bar
Drukregelbereik psi	29 ... 123,25 psi
Ingangsdruk 1	0,5 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	430 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbindingsplaat op individuele aansluitplaat
Aansluiting manometer	met bevestigingsklem
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bedieningscomponent	PA
Materiaal regelbehuizing	gespuitgiet aluminium