


verzorgingseenheden (combinatie) MSB6N-1/2:C3J4F3M1-WP

Artikelnummer: 543591

FESTO

bestaande uit manueel inschakelventiel, filterregelventiel, aftakingsmodule met drukschakelaar zonder indicator, olienevelaar, wandbevestigingsplaat. Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5µm-filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensaatap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Bedieningsveiligheid | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Condensaataftap | volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Aftakingsmodule Inschakelventiel Filterregelaar met manometer Standaardolienevelaar |
| Regelfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroomgedrag |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel |
| drukindicator | met manometer |
| Werkdruk | 2 ... 12 bar |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 12 bar |
| normaal nominaal debiet | 3.200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Productgewicht | 2.550 g |
| Soort bevestiging | met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/2 NPT |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |
| Materiaal schaal | PC |