



smoorplaat VABF-S3-1-F1B1-C

Artikelnummer: 543604

FESTO

voor ventieleiland VDMA-01/02, normaal gatenpatroon 15407-1, voor montage tussen verbingsplaat en ventiel, voor het regelen van ontluchting 3 en 5 aan het ventiel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	26 mm
Gebaseerd op norm	ISO 15407-1
Inbouwpositie	willekeurig
Pneumatische verticale hoogteverbinding	Debietregelplaten met debietregeling op de toevoer
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	320 g
Type bevestiging hoogteverbinding	op verbingsplaat op individuele aansluitplaat
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium