

membraan-luchtdroger MS6-LDM1-1/2-P20

Artikelnummer: 543644

FESTO

Gereduceerd drukdauwpunt, met metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts.

Opgelet: voor de duurzame werking van het toestel is de voorfiltratie van de arbeidslucht met een ultrafijnfilter 0,01µm (restpartikel < 0,1µm, restolie < 0,1 mg/m³) noodzakelijk!



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Membraandroger |
| Werkdruk | 3 ... 12,5 bar |
| normaal nominaal debiet | 200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk |
| Drukdauwpunt-daling | 20 K |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:3:2] |
| Mediumtemperatuur | 2 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | 2 ... 50 °C |
| Productgewicht | 1,05 kg |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | gespuitsgiet aluminium |
| Materiaal schaal | aluminumlegering |