

membraan-luchtdroger MS6N-LDM1-1/2-P20-Z

Artikelnummer: 543657

FESTO

Gereduceerd drukdauwpunt, met metalen reservoir, debietrichting van rechts naar links.

Opgelet: voor de duurzame werking van het toestel is de voorfiltratie van de arbeidslucht met een ultrafijnfilter 0,01µm (restpartikel < 0,1µm, restolie < 0,1 mg/m³) noodzakelijk!



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Membraandroger
Werkdruk	3 ... 12,5 bar
normaal nominaal debiet	200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Drukdauwpunt-daling	20 K
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Mediumtemperatuur	2 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	2 ... 50 °C
Productgewicht	1,05 kg
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminumlegering