


Naderingsschakelaar SMT-8M

Artikelnummer: 543893

FESTO

Magnetisch, contactloos, voor T-gleuf.
Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks



Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 70 °C
Schakeluitgang	NPN PNP contactloos 2-draads
Schakelementfunctie	verbreekcontact NO-contact (maakcontact)
Max. uitgangsstroom	80 ... 100 mA
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Bedrijfsspanningsbereik DC	8 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	0,2 ... 30 m
Soort bevestiging	vastgeschroefd van boven in de gleuf in te plaatsen
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP68