



t-insteekkoppeling NEDU-M8D3-M8T4

Artikelnummer: 544391

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aansluitfrequentie	100
Bedrijfsspanningsbereik AC	32 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	32 V
Nominale bedrijfsspanning AC	32 V
Nominale bedrijfsspanning DC	32 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-25 ... 85 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Max. aandraaimoment	0,3 Nm
Productgewicht	9,5 g
Elektrische aansluiting	volgens EN 60947-5-2 Stekker / contactdoos M8x1 / M8x1 4-polig / 3-polig
Soort bevestiging	inschroefbaar
Kleur behuizing	zwart
Informatie materiaal wartelmoer	Messing verchroomd vernikkeld
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal insteekcontact	Messing verguld