


Ventieleiland MPAF-FB-VI

Artikelnummer: 544397
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2015. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	2/2 gesloten monostabiel 2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 2x3/2 open/gesloten monostabiel 3/2 gesloten monostabiel 3/2 open monostabiel 5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlucht 5/3 gesloten
Ventielgrootte	20 mm 10 mm
Max. normale nominaal debiet	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische sturing	Veldbus
Max. aantal ventielplaatsen	64
Max. aantal drukzones	17
Elektrisch I/O-systeem	ja
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP65
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	33
Constructieve opbouw	Zuigerschuif Zuigerzitting
Stuurluchttoevoer	extern intern
Ventieleilandmontage	Modulair, ventielgroottes mengbaar
Schakelpositie-indicator	LED
geschikt voor vacuüm	ja
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 25 %
ATEX-categorie Gas	II 3G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Explosieveilige omgevingstemperatuur	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform