


meenemer FKC-50/63

Artikelnummer: 545240

FESTO

voor lineaire aandrijving DGC-G.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	50/63
Radiale afwijking +/-	4 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Kortstondige maximaal toegelaten belasting in krachtrichting +/-	5.000 N
Langdurige maximale toegelaten belasting in krachtrichting +/-	5.000 N
Productgewicht	1.200 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bout	hooggelegeerd staal
Materiaal gewricht	hooggelegeerd staal
Materiaal schroefdraadstuk	Staal
Materiaal plaat	gegoten aluminium
Materiaal veiligheidslot	Veerstaal