



handventiel VHER-AH-M04C-N14-LD

Artikelnummer: 545264

FESTO

in metalen uitvoering, met positiedetectie van de hendelpositie, 4/3-wegventielfunctie in basispositie gesloten, afvoerrichting zijdelings.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	4/3 gesloten
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	1.150 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Draaischuif
Nominale diameter	8 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	hard
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Overlappingsvrij	ja
Signaalstatus display	met toebehoren
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Bedieningsmoment	2,8 Nm
Productgewicht	560 g
Soort bevestiging	naar keuze: Frontpaneelmontage met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 4	NPT1/4-18
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE LABS-houdende stoffen inbegrepen
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium