

# aansluitstrip VABM-B6-E-G14-9

Artikelnummer: 545818

FESTO

voor magneetventiel VUVB.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	21 mm
Max. aantal ventielplaatsen	9
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Max. aandraaimoment DIN-railmontage	1,5 Nm
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	2 Nm
Max. aandraaimoment wandmontage	5 Nm
Productgewicht	740 g
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal aansluitstrip	aluminumlegering