

adapter NPFA-A-P18-G14-F

Artikelnummer: 545922

FESTO

voor magneetventiel VUVB.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	0,9 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	20 g
Informatie materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal blindstoppen	Versterkt PA
Materiaalinformatie Opmerking-ring	NBR
Informatie materiaal scheidingselement	Staal