


# kap NECV-S1W37

Artikelnummer: 545974

FESTO

voor ventieleiland VTSA en VTSA-F, om zelf te monteren zonder kabel.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Applicatie	Enkel voor multipolaansluiting ventieleiland VTSA/VTSA-F
Productgewicht	180 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	37
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	37
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	3x schroef M4
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Crimpcontacten
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C <li>ënt</li>	2 A
Stootspanningsweerstand	1 kV
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Kabeldiameter	5 ... 13 mm
Geleider-nominale doorsnede	0,08 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA