

vacuümzuigventiel ISV-M4

Artikelnummer: 545996

FESTO

zorgt ervoor dat het vacuüm niet wegvalt als één of meer zuignappen in een groep niet helemaal afsluiten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M4
Geschikt voor uitwerpimpuls	$\leq 0,8$ MPa ≤ 8 bar
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Vereiste zuigvolumestroom bij -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1,5 g
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	M4
Pneumatische aansluiting 2	M4
Materiaal filter	Sinterbrons
Materiaal behuizing	aluminumlegering