


pneumatisch ventiel

VLB-2-3/4

Artikelnummer: 546059
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 open/gesloten monostabiel
Soort bediening	pneumatisch
Breedte	39 mm
normaal nominaal debiet	6.500 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	17 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Stuurdruk	1 ... 10 bar
Schakeltijd uit	23 ms
Schakeltijd in	8 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	670 g
Soort bevestiging	naar keuze: op PR-rail met doorgangsboring
Aansluiting stuurlucht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd