

magneetventiel



MFHB-3-3/4-S-2,8-8-BAR

Artikelnummer: 546063

Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	39 mm
normaal nominaal debiet	5.340 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	17 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met vergrendeling
Soort sturing	voorgestuurd
Stuurdruk	2,8 ... 8 bar
Schakeltijd uit	30 ms
Schakeltijd in	60 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 40 °C
Productgewicht	920 g
Elektrische aansluiting	via F-spoel, afzonderlijk te bestellen
Soort bevestiging	naar keuze: op PR-rail met doorgangsboring
Aansluiting stuurlicht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Pneumatische aansluiting 3	G3/4
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd