


# ingestelde waarde (setpointmodule) MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Artikelnummer: 546224

FESTO

voor proportionele techniek.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Aanduiding actieve setpoint	LED geel
Aanduiding "klaar voor gebruik"	LED groen
Bedrijfsspanningsbereik DC	20 ... 30 V
Ingangsweerstand van de externe ingang setpoint	typ. 100 kOhm
Ingangsweerstand ingang setpoint	3 kOhm
instelbare uitgangsspanning	0 ... 10 V
Vermogensopname bij 24 V DC	1,5 W
Max. uitgangsstroom	27 mA
Restripping	10 %
Spanning externe ingang setpoint	0 ... 10 V
Voedingsspanning instelling setpoint	10 ... 10,6 V
Voedingsstroom instelling setpoint	6 ... 6,36 mA
Potentiometer externe ingang setpoint	2,5 ... 10 kOhm
Toelating	C-Tick
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	80 g
Aansluitingdoorsnede	2,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Soort bevestiging	met DIN-rail