


Compactcilinder ADVU-1"-3/4"-P-A

Artikelnummer: 546337

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Slag | 0,75 " |
| Zuigerdiameter | 1" |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werking | dubbelwerkend |
| Zuigerstangeinde | Inwendige schroefdraad |
| Werkdruk | 14,5 ... 145 Psi |
| Bedrijfsmedium | gefilterde perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -4 ... 176 °F |
| Impactenergie in de eindposities | 0,0738 J |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag | 56 lbf |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 66 lbf |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 0,917 oz |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 0,988 oz |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 6,349 oz |
| Massatoeslag per 10 mm slag | 0,212 oz |
| Pneumatische aansluiting | UNF10-32 |
| Werkdruk [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Materiaal - informatie deksel | aluminum kneedlegering |
| Materiaal - informatie dynamische dichtingen | TPE-U(PU) NBR |
| Materiaal - informatie zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal - informatie cilinderbuis | aluminum kneedlegering |