



Compactcilinder ADVU-3/4"-3/4"-P-A

Artikelnummer: 546373

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,75 "
Zuigerdiameter	3/4"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	14,5 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,1033 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	32 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	42 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	0,705 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	0,811 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	5,256 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,212 oz
Pneumatische aansluiting	UNF10-32
Werkdruk [psi]	14,5 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering