


# Compactcilinder ADVU-5/8"-1"-P-A

Artikelnummer: 546379

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)  
Zuigerstangeinde met inwendige schroefdraad  
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 "
Zuigerdiameter	5/8"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Werkdruk	17,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,0738 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	20 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	27 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	0,423 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	0,529 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	3,139 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,141 oz
Pneumatische aansluiting	UNF10-32
Werkdruk [psi]	17,4 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering