


Compactcilinder ADVU-5/8"-1/4"-A-P-A

Artikelnummer: 546382

FESTO

voor contactloze detectie (magneet)
Zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad
Moer voor zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	0,25 "
Zuigerdiameter	5/8"
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	17,4 ... 145 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,0738 J
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	20 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	27 lbf
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	0,423 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	0,529 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	3,139 oz
Massatoeslag per 10 mm slag	0,141 oz
Pneumatische aansluiting	UNF10-32
Werkdruk [psi]	17,4 ... 145 psi
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dynamische dichtingen	TPE-U(PU) NBR
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	aluminum kneedlegering