

# Manometer MA-50-16-1/4-U

Artikelnummer: 546482

FESTO

met aanduiding in bar en psi.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                 |
|---|--|
| Afleesbereik [bar]                      | 0 ... 16 bar                           |
| Volgens norm                            | EN 837-1                               |
| Nominale grootte manometer              | 50                                     |
| Constructieve opbouw                    | Buisveer-manometer                     |
| Soort bevestiging                       | inline-installatie                     |
| Bedrijfsmedium                          | Inerte gassen<br>neutrale vloeistoffen |
| Werkdruk                                | 0 ... 16 bar                           |
| Factor wisselbelasting                  | 0,66                                   |
| Meetnauwkeurigheid klasse               | 2,5                                    |
| Beschermingsgraad                       | IP43                                   |
| Mediumtemperatuur                       | -20 ... 60 °C                          |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 ... 60 °C                          |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                           |
| Aansluitpositie                         | Achterkant centrisch                   |
| Pneumatische aansluiting                | G1/4                                   |
| Materiaal in contact met media          | Messing                                |
| Informatie materiaal inschroeftap       | Messing                                |
| Informatie materiaal behuizing          | ABS                                    |
| Informatie materiaal kijkvenster        | PS                                     |
| Kleur behuizing                         | zwart                                  |
| Productgewicht                          | 70 g                                   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | geen zuurstof<br>Geen acetylene        |