

# basisventiel LR-D-DI-MAXI


Artikelnummer: 546511

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

zonder getapte aansluitplaten.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd membraanregelventiel
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting met keerstroombegrag
drukindicator	G1/4 voorbereid
Werkdruk	13,8 ... 240 Psi
Drukregelbereik	6,9 ... 180 Psi
Max. drukhysteresis	6 Psi
normaal nominaal debiet	189 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	14 ... 140 °F
Omgevingstemperatuur	14 ... 140 °F
Productgewicht	46,55 oz
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage inline-installatie met toebehoren
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink
Materiaal membraan	NBR