


# adapter AD-1NPT-G1-I

Artikelnummer: 546547

FESTO

aan de ene zijde inwendige schroefdraad, aan de andere zijde uitwendige schroefdraad.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	24,2 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	35 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	90 Nm
Productgewicht	218,86 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad 1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	PVC
Materiaal behuizing	verzinkt staal