

dubbele nippel E-G3/4-3/4NPT

Artikelnummer: 546549
Einde productie

FESTO

[met 2 dichtingsringen](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	17,9 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	60 Nm
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 2	32 Nm
Nominaal aandraaimoment	45 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	164,88 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	3/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform