

Duoleiding (kunststof) PUN-1/4X3/64-U-DUO-BS


Artikelnummer: 546629

FESTO

standard O.D. tubing, suitable for QS and QB push-in fittings.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Old part no. 13023182



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter inch	1/4
Binnendiameter inch	5/32
Min. buigradius	0,476 "
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14 ... 150 Psi
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Omgevingstemperatuur	-68 ... 140 °F
Productgewicht volgens lengte	0,502 oz/ft
Kleur	blauw/zwart
Shore-hardheid	A 98 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie slang	TPE-U(PU)