

verdeler FR-8-1/4-BR

Artikelnummer: 546750

FESTO

voor aftakken van perslucht.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	11,5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Aantal uitgangen	8
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal behuizing	aluminiumlegering