


Ventielbatterij VTIA

Artikelnummer: 546835

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Elektrische sturing	Individuele aansluiting
Type eiland	16
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP65 NEMA 4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1,6 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 1 MPa
Stuurdruk	3 ... 10 bar
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	HNBR NBR
Ventieleilandmontage	Modulair, ventielgroottes mengbaar
Max. aantal ventielplaatsen	16
Max. aantal drukzones	3
Soort bediening	elektrisch
Ventiefunctie	2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 2x3/2 open/gesloten monostabiel 5/2 bistabiel 5/2 bistabiel-dominerend 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontvlucht 5/3 gesloten
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Ventielgrootte	18 mm 26 mm
Max. normale nominaal debiet	550 l/min bij 18 mm 1100 l/min bij 26 mm
Breedte	18 mm 26 mm
geschikt voor vacuüm	ja
Ontluchtingsfunctie	via debietregelplaat
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %