

adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Artikelnummer: 547432

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	inschroefbaar
Elektrische aansluiting	5-polig M12x1 Stekker
Kabellengte	0,3 m
Kabelmontage	4x0,34
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PUR
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal stekkercontact	Messing, verguld