



vacuümgeneratorpatroon VN-20-H

Artikelnummer: 547701

FESTO

voor vacuümgeneratoren VN, hoge onderdruk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	2 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	Standaard hoog vacuüm
Werkdruk	1 ... 8 bar
Werkdruk voor maximaal vacuüm	3,5 bar
Max. vacuüm	92 %
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	98 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	0,23 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	3,75 g
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal straalmondstuk	aluminiumlegering