


vacuümgenerator VN-14-L-T4-PQ2-VA5-R02

Artikelnummer: 547709

FESTO

Standaard, hoog zuigdebiet, breedte 18 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper open. Vacuümaansluiting met uitwendige schroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	1,4 mm
Rastermaat	18 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog zuigdebiet Standaard
Geïntegreerde functie	Geluiddemper open
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	8 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Nominale werkdruk	6 bar
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	90 l/min
Beluchtingstijd bij nominale werkdruk	0,25 s
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Geluidsdrukkniveau bij nominale werkdruk	77 dB(A)
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,5 Nm
Productgewicht	42 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaal aansluitdraad	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal receiver nozzle	POM
Materiaal behuizing	POM-versterkt
Materiaal geluiddemper	gespuitgiet aluminium POM PU-schuim
Materiaal straalmondstuk	aluminumlegering
Materiaal schroefkoppeling	Messing vernikkeld