

Dubbele nippel NPFB-D-R14-R38-M

Artikelnummer: 547791

FESTO

voor de verbinding met buizen.

Bij gebruik van schroefdraadtap R en G wordt als extra dichtingsmiddel isolatieband voor schroefdraad of vloeibaar dichtingsmiddel aanbevolen. Als alternatief voor afdichting van schroefdraadtap G kan axiale dichtingsring AL 99,5 gebruikt worden.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Informatie materiaal schroefdraadkoppeling	Messing vernikkeld
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	-0,95 ... 40 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht	27 g
Pneumatische aansluiting 1	R1/4
Pneumatische aansluiting 2	R3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform