



reflectie-fotocel SOEG-RT-M18-PA-S-2L

Artikelnummer: 547913

FESTO

ronde vorm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	opto-elektronisch
Meetmethode	Retroreflectieve sensor
Soort licht	rood
Reikwijdte	40 ... 600 mm
Omgevingstemperatuur	-25 ... 55 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	Antivalent
Hysteresis	≤ 60 mm
Max. schakelfrequentie	1.000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsdaling	2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 36 V
Restrimpel	20 %
Nullaststroom	20 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	4-polig M12x1 Stekker
Grootte	M18
Soort bevestiging	met contraoer
Aandraaimoment	20 Nm
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	53 g
Materiaal behuizing	Messing verchroomd
Schakelstatusweergave	LED geel
Funciereservedisplay	LED groen
Instelmogelijkheden	Potentiometer
Instelbereik onderste grens	40 mm
Instelbereik bovengrens	600 mm
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 55 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III