

schokdemper DYSC-12-12-Y1F

Artikelnummer: 548014

FESTO

zelfinstellend



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	12
Slag	12 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	12 mm
Max. aanslagkracht	1.000 N
Max. energieabsorptie per slag	10 J
Max. energieabsorptie per uur	36.000 J
Max. restenergie	0,05 J
Terugstelkracht	5 N
Productgewicht	81 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal