



schokdemper DYSW-5-8-Y1F

Artikelnummer: 548071

FESTO

zelfinstellend, met progressieve merklijn.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	5
Slag	8 mm
Demping	zelfinstellend zachte merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	2 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	200 N
Max. energieabsorptie per slag	1,3 J
Max. energieabsorptie per uur	10.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	0,9 N
Productgewicht	11 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal